




Analytical Parts Club

新製品とキャンペーンのお知らせ

大好評

オートクリンパ・デキャッパ
新価格 各**68,000円!**
2002年2月から



キャンペーンのお知らせ

期間限定 ドリームパック

- ▶ カラム・純正部品が最大25%割引となるチャンスです! さらに、ビジネスバックもダブルプレゼント!
- ▶ 2002年3月1日から8月31日まで

Agilentの分析装置にはAgilentの純正部品およびカラムを正しくご利用ください。分析装置の性能を最大限に発揮し、分析の効率アップとコスト削減をサポートします。この期間限定ドリームパックは、GC、LC、GC/MSの機種別に、必要な純正消耗品やカラムが、最大25%割引とお求めやすい価格でオールインワンパッケージになりました。ドリームパックに含まれる部品リスト等、詳細についてはリーフレットをご請求ください。

- ・ Agilent 5972/5973GC/MSドリームパック(250,000円)
- ・ GCオートサンブラドリームパック(135,000円)
- ・ Agilent 5890/6890GC FID検出器ドリームパック(125,000円~)
永年お使いいただいているFID-GCのオーバーホールに必要な部品をすべてパックにしました。
- ・ Agilent 5890/6890/6850GCスプリット/スプリットレス注入口ドリームパック(50,000円~)
- ・ SPE(固相抽出)ドリームパック(105,000円~)
- ・ Agilent 1100LCオートサンブラドリームパック(100,000円)
- ・ Agilent 1100LCポンプメンテナンスドリーム(95,000円)
メンテナンスキットと、ZORBAXカラム、プレカートリッジとホルダーをセットしました。ZORBAXスターキットとしてご利用ください。

Agilent 5972/5973GC MSドリームパック

このパックには以下のカラムおよび純正部品が含まれます。

- ・ HP-5MS 30m、0.25mm、0.25 μ m
- ・ ビッグユニバーサルトラップ、1/8inch、ヘリウム
- ・ エレクトロンマルチプライヤ交換ホーン
- ・ フィラメントアセンブリ、5972/5973 MSD用
- ・ カラムナット、MSインターフェース用 x 2ヶ
- ・ カラムナット、GC/MSフェラル用、1/6inch
- ・ フェラル、Vespel85%/グラファイト15%、空焼済、0.4mmID、0.2および0.25mmカラム用、10ヶ入
- ・ ロータリーポンプオイル、1リットル入
- ・ イオンソースクリーニングキット
- ・ 注入口セプタム、アドバンスドグリーン、11mm、50ヶ入

	バックNo	定価	バック価格
GC/MSドリームパック	5185-5955	314,900	250,000円

**ドリーム
サービス**

御購入いただいたバックの部品交換およびメンテナンスを、弊社エンジニアが代行します。詳細はお客様営業に御相談ください。(システムあたり9.5万円~)



Agilent Technologies

キャンペーンのお知らせ


ZORBAX PerfectFit キャンペーン

- ▶ ZORBAXの高分離と長寿命のためのパーフェクトフィットをプレゼント
- ▶ 2002年3月1日から6月30日まで

ZORBAX ガードカートリッジカラムは、カラム寿命を長くし、効率の良い分析と再現性のあるデータを長期間保つことが可能です。ランニングコストの低減に最適なガードカートリッジカラムを、ぜひ、この機会にお試しください。お客様にも納得の結果が得られるはずです。

ZORBAXカラム※1本で、**A**〈ガードカラム・ハードウェアキット〉を、ZORBAXカラム2本で、さらにお好きな**B**〈ガードカートリッジ〉をプレゼント!

※内径2.1mm～4.6mm、長さ50mm～250mmのZORBAXカラムが対象となります。




新製品のお知らせ

ZORBAX カラム

① ZORBAX メソッド開発用カラムキット

高分離・高耐久性のZORBAXカラム3本セットが新発売。
3本で2本分のお値段、メソッド開発用にご活用ください。

	製品番号	価格(円)
ZORBAX pH メソッド開発カラムキット 4.6x150mm, 5 μ m, SB-C18, Eclipse XDB-C18, Extend-C18 (各1本)	5185-5807	107,000円
高速分析用 ZORBAX pH メソッド開発カラムキット 4.6x75mm, 3.5 μ m, SB-C18, Eclipse XDB-C18, Extend-C18 (各1本)	5185-5808	107,000円
ZORBAX Aqueous メソッド開発カラムキット 4.6x150mm, 5 μ m, SB-Aq, Bonus-RP, and SB-C18 (各1本)	5185-5809	107,000円
高速分析用 ZORBAX Aqueous メソッド開発カラムキット 4.6x75mm, 3.5 μ m, SB-Aq, Bonus-RP, and SB-C18 (各1本)	5185-5810	107,000円
ZORBAX StableBond メソッド開発カラムキット 4.6x150mm, 5 μ m, SB-C18, SB-CN, SB-Phenyl (各1本)	5183-4624	107,000円 Price Down
高速分析用 ZORBAX StableBond メソッド開発カラムキット 4.6x75mm, 3.5 μ m, SB-C18, SB-CN, SB-Phenyl (各1本)	5183-4625	107,000円 Price Down
ZORBAX Eclipse メソッド開発カラムキット 4.6x150mm, 5 μ m, XDB-C18, XDB-C8, XDB-Phenyl (各1本)	5183-4626	107,000円 Price Down
高速分析用 ZORBAX Eclipse メソッド開発カラムキット 4.6x75mm, 3.5 μ m, XDB-C18, XDB-C8, XDB-Phenyl (各1本)	5183-4627	107,000円 Price Down



② ZORBAX キャピラリカラム(0.3mm、0.5mm)勢揃い

ZORBAX キャピラリカラムはLC/MS等の分析に最適です。カラムバリエーションも豊富で内径は0.3mm、0.5mm、1mm、長さは250mm、150mm、100mm、75mm、50mm、35mmを選

択できます。今回新たに追加になった0.5mm、0.3mmカラム一覧表を掲載します。他のキャピラリカラムについてはZORBAXカラムカタログ(5988-2029JAJP)をご覧ください。

キャピラリ

内径 (mm)	長さ (mm)	粒径 (μ m)	SB-C18	EclipseXDB-C18	300SB-C18	価格 (円)
0.5	250	5	5064-8258	5064-8286	5064-8266	68,000
0.5	150	5	5064-8256	5064-8287	5064-8264	62,000
0.5	35	5	5064-8254	5064-8296	5064-8294	41,000
0.3	250	5	5064-8257	5064-8269	5064-8265	68,000
0.3	150	5	5064-8255	5064-8291	5064-8263	62,000
0.3	35	5	5064-8253	5064-8297	5064-8295	41,000

キャピラリーRR

内径 (mm)	長さ (mm)	粒径 (μ m)	SB-C18	EclipseXDB-C18	300SB-C18	300SB-C8	300Extend-C18	価格 (円)
0.5	150	3.5	5064-8262	5064-8288	5064-8268			68,000
0.5	35	3.5	5064-8260	5064-8298				48,000
0.5	35	3.5			5065-4459			47,000
0.3	150	3.5	5064-8261	5064-8271	5064-8267	5065-4460	5065-4464	68,000
0.3	100	3.5			5064-8259	5065-4461	5065-4465	51,000
0.3	75	3.5			5064-8270	5065-4462	5065-4466	54,000
0.3	50	3.5			5064-8300	5065-4463	5065-4467	43,000

※キャピラリーRR…キャピラリー・ラピッド・レゾリューション、高速分離対応カラム。

※青色は新製品。

③ ZORBAX 100mmカラム登場

・100mm、3.5 μ mの高速分解能カラムは従来のカラムより少ない時間で高分離とバランス良いクロマトグラムを提供します。

・LC/MS分析で標準的な内径4.6mmカラムと比較すると内径2.1mmは同じぐらい高効率でサンプル処理が出来ます。

・100mmカラムは今までカスタムカラムショップで人気の高いカラム寸法でした。

新発売されたカラム一覧

ZORBAX Phase	高分解能RRタイプ 4.6 x 100mm, 3.5 μ m	セミマイクロタイプ 2.1 x 100mm, 3.5 μ m	価格 (円)
SB-C18	861953-902		54,000
		861753-902	51,000
SB-C8	861953-906		54,000
		861753-906	51,000
SB-CN	861953-905		54,000
		861753-905	51,000
SB-Phenyl	861953-912		51,000
		861753-912	51,000
SB-Aq	861953-914		56,000
		861753-914	56,000
Rx-C18	861967-902		51,000
		861767-902	51,000
300SB-C18	861973-902		51,000
		861775-902	51,000

ZORBAX Phase	高分解能RRタイプ 4.6 x 100mm, 3.5 μ m	セミマイクロタイプ 2.1 x 100mm, 3.5 μ m	価格 (円)
300SB-C8	861973-906		51,000
		861775-906	51,000
Eclipse XDB-C18	961967-902		54,000
		961753-902	51,000
Eclipse XDB-C8	961967-906		54,000
		961753-906	51,000
Bonus-RP	864668-901		55,000
		861768-901	51,000
Extend-C18	764953-902		55,000
		761753-902	56,000
300Extend-C18	761973-902		56,000
		761775-902	56,000

※青色は新製品。



新製品のお知らせ

一般消耗品

NEW バイアルキャップ

5185-5823
100個入 2,400円



- ・セプタムがキャップに結合されているタイプです。
- ・従来のようなセプタムの交換は出来ません。
- ・Agilent 1100, 7673, 7683オートサンプラー対応です。

NEW 濃縮バイアル透明クリンプタイプ

1.5ml
5185-5821
100個入 13,000円



- ・従来よりも底が安定している構造ですのでGCオートサンプラーに最適です。

オートクリンパ・デキャップ 新価格

▶ 各68,000円

部品番号

オートクリンパ 11mm、2mLバイアル用 充電器、バッテリー1個付	5183-4763
オートデキャップ 11mm、2mLバイアル用 充電器、バッテリー1個付	5184-3567
オートクリンパ (HSS用) 20mm バイアル専用 充電器、バッテリー1個付	5184-3572
オートデキャップ (HSS用) 20mm バイアル専用 充電器、バッテリー1個付	5184-3573

オンライン部品カタログができました

弊社WEBサイトに、新しくオンライン部品カタログのページができました。
<http://www.agilent.co.jp/chem/yan>へアクセスしてください。

このボタンで部品検索が可能になります。

部品検索
 Agilentのラム・分析機器部品の検索、見積りにご利用ください

2002年1月付価格表

2002年1月付で、一部消耗部品の価格を改訂させていただきました。
 部品価格一覧を小冊子にまとめたので、ご請求ください。


hp jornada 568が当たる!

4月22日(月)～7月19日(金)までに弊社WEBサイトからEメールのアドレスをご登録いただいた上で右記のカタログをご請求いただいた方に抽選で今話題のPDAが当たります。詳細は、<http://www.agilent.co.jp/chem/yan>へアクセスしてください。

新しいカタログができました

GC、GC/MS、LCのユーザーの皆様へ、写真と図解で詳しく消耗部品やカラムをご紹介します。トラブルシューティングの情報や、メンテナンスの方法も満載です。

▶ GC注入口部品カタログ (5988-3466JAJP、日本語版)



▶ GC/MSメンテナンス部品カタログ (5988-3960JAJP、日本語版)



▶ LCメンテナンス部品カタログ (5988-4232JAJP、日本語版)



▶ Agilent ZORBAX StableBond HPLCカラム (5988-4931JAJP、日本語版)



▶ GCメンテナンス部品カタログ (5月下旬完成予定、日本語版)

Agilentからの情報誌です

最新アプリケーションや、トラブルシューティングの事例、新製品のご紹介など、盛りだくさんの内容の情報誌です。

▶ 「Separation Times」 GC、GC/MSを中心にご紹介 (5988-4232JAJP、日本語版)



▶ 「Forum Newsletter」 LC、LC/MSを中心にご紹介 (5988-5479JAJP、日本語版)



- ・本冊子記載価格および製品仕様(寸法、性能)などは為替変動や改善のため、予告なく変更することがありますので、ご注文時には最新の価格をご確認くださいようお願い申し上げます。
- ・本冊子記載の価格には、消費税は含まれておりません。

キャンペーンのお問合せ、カタログのご請求は下記取扱店へお申しつけください。

April 26, 2002
5988-5767JAJP

横河アナリティカル システムズ株式会社

●カスタムコンタクトセンター

- 1) システム、製品および部品に関するご相談窓口
- 2) 製品の操作、アプリケーションの問合せおよび故障時の連絡窓口
- 3) ユーザートレーニングの申し込み窓口

☎ 0120-477-111

ホームページ <http://www.agilent.co.jp/chem/yan>

●横河アナリティカルシステムズ 取扱店一覧

代理店名	住 所	電 話
美和電気工業・札幌	札幌市北区北20条西7-20	011-737-1151
美和電気工業・盛岡	盛岡市前九年3-19-52	019-646-4341
美和電気工業・仙台	仙台市太白区長町南3-37-13	022-249-8103
美和電気工業・福島	福島市腰浜町20-14	0245-31-6320
相生電気・北関東	熊谷市銀座4-10-8	0485-24-7234
相生電気・群馬	高崎市江木町1720-1	027-326-1180
相生電気・小山	小山市城北6-4-13	0285-23-8088
相生電気・さいたま	さいたま市宮原町4-15-6	048-669-1511
太陽計測・つくば	つくば市大字上ノ室2074	0298-57-2452
東京電機産業・新潟	新潟市紫竹山7-4-32	025-244-6171
東京電機産業・千葉	千葉市稲毛区作草部1-19-3	043-252-6012
西川計測(株)	港区三田3-13-16 三田43森ビル	03-3453-1337

下記の代理店の分析計担当部署にお問い合わせください。

代理店名	住 所	電 話
西川計測・横浜	横浜市中区長者町5-85	045-242-4162
協立電機(株)	静岡市中田本町61-1	054-288-8880
横河商事・中部	名古屋市中村区島森町7-336	052-471-7124
横河電機(株)	富山市永楽町32-13	0764-41-1831
金陵電機(株)	大阪市淀川区新高3-3-11	06-6394-1163
旭電機(株)	倉敷市老松町3-7-10	086-422-5711
新川電機・広島	広島市中区竹屋町8-6	082-247-6447
新川電機・高松	高松市伏石町672-1 丸忠第2ビル	087-868-6600
新川電機・西中国	徳山市五月町10-45	0834-21-2788
新川電機・九州	福岡市博多区博多駅南2-11-12	092-451-1747
西川計測・大分	大分市高城本町5-3	0975-58-0856
西川計測・熊本	熊本市山崎町66-7 栄泉中央ビル	096-355-5500

ANC-38